




## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ


### Приемная воронка Flamco Funnel

#### Применение

Для присоединения к выходному патрубку предохранительного клапана и визуального контроля его работы.



Flamco Funnel 1/2–3/4"



Flamco Funnel 1–1 1/2"

#### Основные параметры приемной воронки Flamco Funnel

Артикул	Марка	Присоединение		Размеры, (мм)		Для клапана
		A	B	C	D	
DC02A403768	Flamco Funnel 1/2"	1/2" наруж.	1/2" внутр.	80	55	Prescor 1/2", Prescor B 1/2", Prescomano 1/2"
DC02A404775	Flamco Funnel 3/4"	3/4" наруж.	1" внутр.	94	76	Prescor B 1/2", Prescomano 3/4", Prescor Solar 1/2, Prescor 170
DC02A404776	Flamco Funnel 1"	1" наруж.	1 1/2" внутр.	185	95	Prescor 100, Prescor Solar 3/4"
DC02A404773	Flamco Funnel 1 1/4"	1 1/4" наруж.	1 1/2" внутр.	195	100	Prescor Solar 3/4", Prescor 320
DC02A404761	Flamco Funnel 1 1/2"	1 1/2" наруж.	1 1/2" внутр.	205	105	Prescor S 700, Prescor 550

**Примечание:** воронки Flamco Funnel 1/2" и 3/4" изготавливаются из меди. Flamco Funnel 1", 1 1/4" и 1 1/2" - из высокопрочного чугуна.

Электронные версии чертежей данного оборудования (AutoCAD 2D, 3D, Компас и Revit) вы можете найти на сайте [www.adl.ru](http://www.adl.ru)

